

Datenblatt

Artikelnummer: 57.404.6955.1

Etagenklemme WK 4E/UVB SW/V0

Etagenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe schwarz



Artikelnummer	57.404.6955.1
EAN	4015573506077
Bestelleinheit	100

Zulassungen



ATEX



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	61,6 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
----------------	------------------

Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	20-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A



Klassifikation

ECLASS 11	27141120
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897


Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 ○ Ausschließlich Prüfmaße
 ○ Mit AE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
- G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32
- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr. 57.404.6955.1 01K	Index
	2:1			Entworfen	15.05.	Schmitt J.			
				Geprüft	-	-		Ersatz für: -	
		Vol.	mm ³	Dfl.	mm ²	Normgepr.	-		
Buchstabe		Datum / Blatt		Änderung		Benennung		ETAGENKLEMME modular double-deck terminal	
				wieland Elektrische Verbindungen		WK 4 E/U/VB			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.