

## Datenblatt

Artikelnummer: 75.450.0114.3

Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM63G

Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M63-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 70 mm<sup>2</sup> ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 44 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm



Artikelnummer	75.450.0114.3
EAN	4049088483929
Bestelleinheit	1

Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	Metall
Schlagfestigkeit	IK10

### Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	48 V
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	34 mm
Kabeldurchmesser max.	44 mm

### Abmessungen

Länge	300 mm
Baubreite	170 mm
Bauhöhe	120 mm

**Klassifikation**

ECLASS 11	27142409
ECLASS 8.1	27142409
ETIM 9.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214
ETIM 7.0	EC000214
ETIM 6.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214
ETIM 4.0	EC000214
ETIM 3.0	EC000214

**Produktcompliance**

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

**Passende Produkte**

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
00.710.0307.1	Flachleitung XPE 5G16 SCHWARZ	Flachleitung PODIS CON XPE 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse Cca-s1d2a1, VDE reg.; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm
00.771.0307.1	Flachleitung LSHF 5G16	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm