Datenblatt

Artikelnummer: 21.311.0453.0

Europaklemmleiste 6E / 4 DS

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 4-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß



Artikelnummer	21.311.0453.0
EAN	4015573164482
Bestelleinheit	1000

Zulassungen

Technische Daten

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	1mm² - 2,5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	1mm² - 2,5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1mm² - 4mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1mm² - 4mm²
Bemessungsstrom In	24 A
Bemessungsspannung	400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Anschlussposition	seitlich
Polzahl	4
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Montageart	Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite	37 mm
Rastermaß	10 mm
Höhe, incl. niedrigsbauender Montageart	17,3 mm
Länge	20 mm
Abschlussplatte erforderlich	nein
Farbe	grau
Transparent	nein

Klassifikation

ECLASS 11	27141106

ECLASS 8.1	27141106
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
ETIM 6.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 3.0	EC001284


Produktcompliance


RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Buchsenklemmkörper / clamping body: Brass, Nickel-plated
Drahtschutz / wire protection : Phosphor Bronze
Zylinderschraube / cylinder screw : Steel, Zinc-plated





Teilenummer/ number	Typ/type	L	l1
21.311.01MM.0	6E / 1DS ..	6,8±0,05	-
21.311.02MM.0	6E / 2DS ..	16,8±0,05	1x10,0=10,0±0,05
21.311.03MM.0	6E / 3DS ..	26,8±0,05	2x10,0=20,0±0,05
21.311.04MM.0	6E / 4DS ..	36,8±0,05	3x10,0=30,0±0,05
21.311.05MM.0	6E / 5DS ..	46,8±0,05	4x10,0=40,0±0,05
21.311.06MM.0	6E / 6DS ..	56,8±0,05	5x10,0=50,0±0,05
21.311.07MM.0	6E / 7DS ..	66,8±0,1	6x10,0=60,0±0,1
21.311.08MM.0	6E / 8DS ..	76,8±0,1	7x10,0=70,0±0,1
21.311.09MM.0	6E / 9DS ..	86,8±0,1	8x10,0=80,0±0,1
21.311.10MM.0	6E / 10DS ..	96,8±0,1	9x10,0=90,0±0,1
21.311.11MM.0	6E / 11DS ..	106,8±0,1	10x10,0=100,0±0,1
21.311.12MM.0	6E / DS ..	116,8±0,1	11x10,0=110,0±0,1

MM	Material/material	Farbe/color	Typ/type
53		natur	
57	glühdrahtbeständiges Material nach IEC 60335-1 Glow wire resistant material according to IEC 60335-1	reinweiß ähnl. RAL 9010 pure white similar RAL 9010	..GW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.11.2019	Lunz S.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 21.311.0153.0 13K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	29.01.2021 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: siehe Tabelle

Bennenung/Title
EUROPAKLEMMLEISTE
2,5qmm mit DS