


Datenblatt

Artikelnummer: Z7.261.1327.0

Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig



Artikelnummer	Z7.261.1327.0
EAN	4015573362161
Bestelleinheit	10

Zulassungen

ATEX

SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Rastermaß	6 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder

Zubehör

Bemessungsstrom	32 A
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Rastermaß	6 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27141140
ECLASS 8.1	27141140
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489


ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform

10-polige Ausführung 10 poles version

PA 66
UL 94 V-2



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.

**(b) Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog**

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0,2	l±0,05	Typ type
Z7.261.12MM.0	2			IVBWK 4 - 2
Z7.261.13MM.0	3	17,8	12	IVBWK 4 - 3
Z7.261.14MM.0	4	23,8	18	IVBWK 4 - 4
Z7.261.15MM.0	5	29,8	24	IVBWK 4 - 5
Z7.261.16MM.0	6	35,8	30	IVBWK 4 - 6
Z7.261.17MM.0	7	41,8	36	IVBWK 4 - 7
Z7.261.18MM.0	8	47,8	42	IVBWK 4 - 8
Z7.261.19MM.0	9	53,8	48	IVBWK 4 - 9
Z7.261.20MM.0	10	59,8	54	IVBWK 4 - 10

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

			Werkstoff/Material		2001	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
					gezeichnet drawn	04.07.	TRESCHAN	Z7.261.1227.0 01K c		
					geprüft checked	-	-			
					Normgepr. Stand. check	-	-			
		Maßstab/Scale 2:1		Maße in mm/Dimensions are in mm						
c	15.12.2015/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for:				
b	24.01.2006/					Type	Benennung/Title			
a	26.07.2005/					Typ	VERBINDUNGSSTECKER			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					IVB WK 4 - ..	insulated jumper bar			
Änderung/Revision										